

uvex**Sada ochranných upchávk do uší uvex x-fit, Typ: R300****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	097325 R300
GTIN	4031101501253
Trieda položky	04U

Popis**Prevedenie:**

Veľmi mäkké štupele z polyuretánovej peny, ktoré sa jemne prispôbia anatomickému tvaru zvukovodu. Uzavretý povrch zabraňuje hromadeniu nečistôt a prenikaniu cudzích telies. 3tuPatentovaná technológia x-grip uľahčuje rýchle a správne zavádzanie a vyberanie štupeľa na ochranu sluchu a znižuje expanzný tlak, čo zaručuje vysokú úroveň pohodlia pri nosení aj počas dlhšieho používania.

Vhodné na **stredné a veľké zvukovody**. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 34 dB, L = 34 dB).

Náhradné balenie s 300 pármí, voľne uložené pre dávkovac uvex one 2 click, c. 097525.

Prevedenie reklamného textu:

Veľmi mäkké štupele z PU s uzavretým povrchom (zabraňujú hromadeniu nečistôt).

- **Patentovaná technológia x-grip uľahčuje zavádzanie a vyberanie.**
- **Znižuje expanzný tlak.**

Vhodné na **stredné a veľké zvukovody**. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 34 dB, L = 34 dB).

Technický opis

Balenie	voľné
Obsah	300 Pár

Hodnota SNR (izolačná hodnota)	37 dB(A)
Materiál zátky	Polyuretán
Druh produktu	Jednorázové ochranné upchávkové do uší

Príslušenstvo

Zariadenie na výdaj prostriedkov na ochranu sluchuuvex one2click	097525
Zariadenie na výdaj prostriedkov na ochranu sluchu Typ 500	097530 500
Indikátor hlukuNI100	097305