

**Podkladová fólia, sada 5dielna 100×500 mm, nehrdzavejúce, Hrúbka: 0,2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 478755 0,2 |
| GTIN | 2050001057594 |
| Trieda položky | 48B |

Popis**Prevedenie:**

Za studena valcovaný, pružinovo tvrdý škáromer z pásovej ocele s najvyššou presnosťou rovinnosti. Hrúbka fólie je nezmazateľne označená. Skladovaná v stabilnej zásobníkovej dóze.

Nerezová ušľachtilá ocel – odolná voči korózii a kyselinám, materiál č. 1.4310 (príp. 1.4301 hrúbky 0,02 a 0,05mm), valcovaná za studena, pružinovo tvrdá, lesklý povrch.

Použitie:

Nastavenie nástrojov; **Nastavenie** aparátov; **Kompenzácia** tolerancií; **Podloženie** na prípravkoch; **Zoraďovanie** strojov; **Nastavenie** foriem; **Nastavenie** vôle ložiska; **Prispôsobenie** agregátov; **Prestavenie** strihacích nožov; **Zoraďovanie** obrobkov atď.

Rozsah balenia:

1 balenie s 5 listami.

Technický opis

| | |
|---------------------------|--|
| Hrúbka | 0,2 mm |
| Materiál | ušľachtilá ocel odolná proti hrdzi a kyselinám |
| Najväčšia prípustná chyba | ±6 µm |
| Šírka fólie | 100 mm |

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Dĺžka fólie | 500 mm |
| Atribút Názov produktu | nehrdzavejúce |
| Materiál | ušľachtaná oceľ, INOX |
| Počet fólií | 5 |
| Druh produktu | Podkladová fólia |