



## Podkladová fólia, sada 5dielna 100×500 mm, nehrdzavejúce, Hrúbka: 0,15mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	478755 0,15
GTIN	2050001057587
Trieda položky	48B

### Popis

#### Prevedenie:

Za studena valcovaný, pružinovo tvrdý škáromer z pásovej ocele s najvyššou presnosťou rovinnosti. Hrúbka fólie je nezmazateľne označená. Skladovaná v stabilnej zásobníkovej dóze.

**Nerezová ušľachtilá ocel'** – odolná voči korózii a kyselinám, materiál č. 1.4310 (príp. 1.4301 hrúbky 0,02 a 0,05mm), valcovaná za studena, pružinovo tvrdá, lesklý povrch.

#### Použitie:

**Nastavenie** nástrojov; **Nastavenie** aparátov; **Kompenzácia** tolerancií; **Podloženie** na prípravkoch; **Zoradovanie** strojov; **Nastavenie** foriem; **Nastavenie** vôle ložiska; **Prispôsobenie** agregátov; **Prestavenie** strihacích nožov; **Zoradovanie** obrobkov atď.

#### Rozsah balenia:

1 balenie s 5 listami.

### Technický opis

Hrúbka	0,15 mm
Materiál	ušľachtilá ocel odolná proti hrdzi a kyselinám
Najväčšia prípustná chyba	±5 µm

Šírka fólie	100 mm
Dĺžka fólie	500 mm
Atribút Názov produktu	nehodzavejúce
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Počet fólií	5
Druh produktu	Podkladová fólia