

**Pružinová váha, maximálny rozsah merania: 100N****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	478900 100N
GTIN	4045197208194
Trieda položky	42H

**Popis****Prevedenie:**

Stabilný kovový kryt v praktickej forme; lakovaný v dizajne tepaného kovu. Prehľadne členený číselník s dvojitou stupnicou na meranie v oboch smeroch. S ukazovateľom a vlečným ukazovateľom.

**Použitie:**

Pre elektrotechniku a jemnú mechaniku, napr. na nastavenie kontaktného tlaku reléových pružín alebo pri kontrole prítlaku kefy na motoroch, príp. na nastavovanie ťažných alebo prítláčnych pružín.

**Presnosť:**

$\pm 0,01 \times$  (rozsah merania + meraná hodnota).

**Technický opis**

Dĺžka kláves L	8 mm
Ø ciferníka	72 mm
Rozsah merania	10 - 100 N
Hodnota dielika stupnice	2 N
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Meracia technika	analogová
Druh produktu	Pružinová váha

---

## Služby

KalibráciaPružinová váha Typ F

027730 F