

**Pružinová váha, maximálny rozsah merania: 50CN****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	478900 50CN
GTIN	4045197208101
Trieda položky	42H

Popis**Prevedenie:**

Stabilný kovový kryt v praktickej forme; lakovaný v dizajne tepaného kovu. Prehľadne členený číselník s dvojitou stupnicou na meranie v oboch smeroch. S ukazovateľom a vlečným ukazovateľom.

Použitie:

Pre elektrotechniku a jemnú mechaniku, napr. na nastavenie kontaktného tlaku reléových pružín alebo pri kontrole prítlaku kefy na motoroch, príp. na nastavovanie ťažných alebo prítláčnych pružín.

Presnosť:

$\pm 0,01 \times$ (rozsah merania + meraná hodnota).

Technický opis

Ø ciferníka	36 mm
Dĺžka kláves L	29 mm
Rozsah merania	0,05 - 0,5 N
Hodnota dielika stupnice	1 cN
Kalibrácia	K1
Meracia technika	analogová
Druh produktu	Pružinová váha

Služby

KalibráciaPružinová váha Typ F

027730 F