

## Závitový kaliber Kalibračný krúžok pre nepodarkové rozmery, Závit: G1/2palec



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	486250 G1/2
GTIN	2050001036322
Trieda položky	48B

### Popis

**Prevedenie:**

Kalibračné mierky podľa DIN EN ISO 228-2. Závitové kalibračné krúžky s triedou tolerancie A. Kalibre nepodarkov označené červenou farbou.

**Norma:**

**DIN EN ISO 228**

**Upozornenie:**

Závitové kalibre s inými priermi sa dodávajú na vyžiadanie.

### Technický opis

Ø závit	20,96 mm
Chodov na palec	14
Závit	G1/2
Tolerančná trieda	A
Kalibrácia	L12
Tolerančné pole	A

Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru
Druh závitu	G
Norma	DIN 228
Druh produktu	Závitový kalibračný krúžok pre nepodarkový rozmer

### Služby

Kalibrácia Závitový kalibračný krúžok Maximálny Ø 60	028600 60
Kalibrácia DAkkS Závitový kalibračný krúžok Maximálny Ø 100	028640 100