

3M Scotch-Brite™

**Vložka z brúsneho rúna, 158×224 mm, Štruktúra rúna: 100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	556000 100
GTIN	3134375444491
Trieda položky	53M

**Popis****Prevedenie:**

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom osadeným v spojive z umelej živice.

**Výhoda:**

- **Prispôsobí sa tvaru obrobku.**
- **Otvorená štruktúra zabraňuje upchávaniu a znižuje zahrievanie.**
- **Rovnomerná reprodukovateľná povrchová úprava.**
- **Môže sa používať za sucha aj za mokra.**
- **Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu.**

**Použitie:**

Možno použiť ručne, ako ručný blok č. 556020 alebo na orbitálnej brúske. **Drsný a agresívny:** odstraňuje hrdzu, jemnú hrdzu a povrchové znečistenie. Na zdrsnenie starých farieb, lakov, plastov, gumových dielov (napr. pred lepením).

**Technický opis**

Štruktúra rúna	100
Farba	cervená
Porovnanie zrnitosti	180 - 220
Stupeň jemnosti	hrubý
Označenie 3M	WR-SH
Prevedenie	A medium
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Šírka	158 mm
Dĺžka	224 mm
Atribút Názov produktu	158×224 mm
Druh produktu	Vložka z brúsneho rúna

## Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Vreteno	556030
Ručný držiak	556020

