

3M Scotch-Brite™

**Brúsne rúno (archy), rolka s 60 ks Durable Flex, 100×200 mm, Štruktúra rúna: 280****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	556148 280
GTIN	8410001134376
Trieda položky	53M

**Popis****Prevedenie:**

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom osadeným v spojive z umelej živice.

**Flexibilné** vysoko výkonné rúno s **extrémne hustým rozložením zrn** až do hĺbky vláknového materiálu. Špeciálna štruktúra rúna umožňuje **agresívnejšie brúsne vlastnosti**, maximálnu životnosť bez zanášania a ešte **rovnomernejšiu štruktúru výbrusu**. **Enormná flexibilita** uľahčuje použitie na ťažko dostupných miestach.

**Výhoda:**

- **Prispôsobí sa tvaru obrobku.**
- **Otvorená štruktúra zabraňuje upchávaniu a znižuje zahrievanie.**
- **Rovnomerná reprodukovateľná povrchová úprava.**
- **Môže sa používať za sucha aj za mokra.**
- **Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu.**

**Použitie:**

Na manuálne čistenie a finálnu úpravu, ideálna náhrada pre produkty z oceľovej vlny. **Stredné/stredne jemné:** univerzálne použiteľné na odstránenie jemnej hrdze, ľahkých znečistení, sfarbení; pre dodatočné brúsenie predbežne brúsených alebo kefovaných povrchov alebo pre odstránenie tuku a čistenie pred lakovaním.

**Rozsah balenia:**

Kotúč so 60 kusmi perforovaných ručných vložiek na odtrhnutie.

## Technický opis

Stupeň jemnosti	stredne jemné
Porovnanie zrnitosti	280 - 360
Štruktúra rúna	280
Farba	cervená
Označenie 3M	DF
Prevedenie	A Very Fine
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka	100 mm
Dĺžka	200 mm
Atribút Názov produktu	100×200 mm
Druh produktu	Vložka z brúsneho rúna

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		

Nátery	vhodný
Uni	vhodný
mokrú maximum	podmienene vhodný
suché	vhodný

---

## Príslušenstvo

Vreteno	556030
Ručný držiak	556020