

**Jemná niť- Kalibračný krúžok pre nepodarkové rozmery 6g, M × stúpanie:
24X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	486210 24X1
GTIN	2050001036193
Trieda položky	48B

Popis**Prevedenie:**

Brúsený prvý závit (od 1 mm stúpania) odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závitu.

Vyhotovenie podľa **DIN 2279 – 2299**.

Použitie:

Pre metrický ISO jemný závit, vpravo DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornenie:

Závitové kalibre pre jemný závit s inými stúpaniami, Whitworth, trapézové, oblé, UNC, UNF a NPT závit; ľavý závit sa dodáva na vyžiadanie.

Technický opis

Závit	M24
Tolerančná trieda	6g
Stúpanie závitov	1 mm

Kalibrácia	L12
Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru
Tolerančné pole	g
Druh závitu	MF
Norma	DIN 13
Kvalita	6
Druh produktu	Závitový kalibračný krúžok pre nepodarkový rozmer

Služby

Kalibrácia Závitový kalibračný krúžok Maximálny Ø 60	028600 60
Kalibrácia DAkksZávitový kalibračný krúžok Maximálny Ø 100	028640 100