

3M Scotch-Brite™

Rolka brúsneho rúna Durable Flex, 100 mm × 10 m, Štruktúra rúna: 1000**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	556085 1000
GTIN	4046719858309
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom osadeným v spojive z umelej živice.

Flexibilné vysoko výkonné rúno s **extrémne hustým rozložením zŕn** až do hĺbky vláknového materiálu. Špeciálna štruktúra rúna umožňuje **agresívnejšie brúsne vlastnosti**, maximálnu životnosť bez zanášania a ešte **rovnomernejšiu štruktúru výbrusu**. **Enormná flexibilita** uľahčuje použitie na ťažko dostupných miestach.

Výhoda:

- **Prispôsobí sa tvaru obrobku.**
- **Otvorená štruktúra zabraňuje upchávaniu a znižuje zahrievanie.**
- **Rovnomerná reprodukovateľná povrchová úprava.**
- **Môže sa používať za sucha aj za mokra.**
- **Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu.**

Použitie:

Na manuálne čistenie a finálnu úpravu, ideálna náhrada pre produkty z ocelevej vlny. **Jemné/ veľmi jemné:** na čistenie citlivých povrchov, na opravu ľahkých škrabancov na kovoch. Vhodné aj na matovanie jemných/veľmi jemných línii na oceli a neželezných kovoch.

Technický opis

Štruktúra rúna	1000
Porovnanie zrnitosti	600 - 1000
Stupeň jemnosti	velmi jemný
Farba	sivá
Prevedenie	S Ultra Fine
Označenie 3M	DF
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka valčekov	100 mm
Dĺžka valčekov	10 m
Atribút Názov produktu	100 mm × 10 m
Druh produktu	Rolka brúsneho rúna

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		

mokrý maximum	podmienene vhodný
suché	vhodný

Príslušenstvo

Ručný držiak	556020
Vretno	556030