

3M Scotch-Brite™

Vložka z brúsneho rúna, 158×224 mm, Štruktúra rúna: 220**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	556000 220
GTIN	4001895754937
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom osadeným v spojive z umelej živice.

Výhoda:

- Prispôsobí sa tvaru obrobku.
- Otvorená štruktúra zabraňuje upchávaniu a znižuje zahrievanie.
- Rovnomerná reprodukovateľná povrchová úprava.
- Môže sa používať za sucha aj za mokra.
- Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu.

Použitie:

Možno použiť ručne, ako ručný blok č. 556020 alebo na orbitálnej brúske. **Stredné / stredne jemné:** univerzálne použiteľné na odstránenie jemnej hrdze, ľahkých znečistení, sfarbení; pre dodatočné brúsenie predbežne brúsených alebo kefovaných povrchov alebo pre odstránenie tuku a cistenie pred lakovaním.

Technický opis

Farba	cervená
Porovnanie zrnitosti	240 - 280
Štruktúra rúna	220
Stupeň jemnosti	stredný
Označenie 3M	WR-SH
Prevedenie	A fine

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka	158 mm
Dĺžka	224 mm
Atribút Názov produktu	158×224 mm
Druh produktu	Vložka z brúsneho rúna

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Vreteno	556030
---------	--------

Ručný držiak

556020