

3M Scotch-Brite™

Brúsne rúno (archy), rolka s 60 ks Durable Flex, 100×200 mm, Štruktúra rúna: 1000**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky

556148 1000

GTIN

8410001134383

Trieda položky

53M

Popis**Prevedenie:**

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom osadeným v spojive z umelej živice.

Flexibilné vysoko výkonné rúno s **extrémne hustým rozložením zrn** až do hĺbky vláknového materiálu. Špeciálna štruktúra rúna umožňuje **agresívnejšie brúsne vlastnosti**, maximálnu životnosť bez zanášania a ešte **rovnomernejšiu štruktúru výbrusu**. **Enormná flexibilita** uľahčuje použitie na ťažko dostupných miestach.

Výhoda:

- **Prispôsobí sa tvaru obrobku.**
- **Otvorená štruktúra zabraňuje upchávaniu a znižuje zahrievanie.**
- **Rovnomerná reprodukovateľná povrchová úprava.**
- **Môže sa používať za sucha aj za mokra.**
- **Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu.**

Použitie:

Na manuálne čistenie a finálnu úpravu, ideálna náhrada pre produkty z ocelevej vlny. **Jemné/ veľmi jemné:** na čistenie citlivých povrchov, na opravu ľahkých škrabancov na kovoch. Vhodné aj na matovanie jemných/veľmi jemných línií na oceli a neželezných kovoch.

Rozsah balenia:

Kotúč so 60 kusmi perforovaných ručných vložiek na odtrhnutie.

Technický opis

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Stupeň jemnosti | velmi jemný |
| Štruktúra rúna | 1000 |
| Porovnanie zrnitosti | 600 - 1000 |
| Farba | sivá |
| Označenie 3M | DF |
| Prevedenie | S Ultra Fine |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Šírka | 100 mm |
| Dĺžka | 200 mm |
| Atribút Názov produktu | 100×200 mm |
| Druh produktu | Vložka z brúsneho rúna |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | vhodný | | |
| Drevo | vhodný | | |
| Kameň | podmienene vhodný | | |

| | |
|---------------|-------------------|
| Nátery | vhodný |
| Uni | vhodný |
| mokrú maximum | podmienene vhodný |
| suché | vhodný |

Príslušenstvo

| | |
|--------------|--------|
| Ručný držiak | 556020 |
| Vreteno | 556030 |