

3M Scotch-Brite™

Rolka brúsneho rúna, 100 mm × 10 m, Štruktúra rúna: 100**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	556090 100
GTIN	4001895764035
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom osadeným v spojive z umelej živice.

Výhoda:

- **Prispôsobí sa tvaru obrobku.**
- **Otvorená štruktúra zabraňuje upchávaniu a znižuje zahrievanie.**
- **Rovnomerná reprodukovateľná povrchová úprava.**
- **Môže sa používať za sucha aj za mokra.**
- **Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu.**

Použitie:

Možno použiť ručne, ako ručný blok č. 556020 alebo na orbitálnej brúske. **Drsný a agresívny:** odstraňuje hrdzu, jemnú hrdzu a povrchové znečistenie. Na zdrsnenie starých farieb, lakov, plastov, gumových dielov (napr. pred lepením).

Technický opis

Štruktúra rúna	100
Porovnanie zrnitosti	180 - 220
Stupeň jemnosti	hrubý

Farba	cervená
Prevedenie	A medium
Označenie 3M	WR-SH
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka valčekov	100 mm
Dĺžka valčekov	10 m
Atribút Názov produktu	100 mm × 10 m
Druh produktu	Rolka brúsneho rúna

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Ručný držiak	556020
Vreteno	556030