

3M Scotch-Brite™

Brúsne rúno (archy), rolka s 60 ks Multiflex, 100×200 mm, Štruktúra rúna: 280

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	556150 280
GTIN	3134375383271
Trieda položky	53M

Popis

Prevedenie:

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom osadeným v spojive z umelej živice.
Ručné vložky z flexibilného a agresívneho brúsneho rúna.

Výhoda:

- Prispôsobí sa tvaru obrobku.
- Otvorená štruktúra zabraňuje upchávaniu a znižuje zahrievanie.
- Rovnomerná reprodukovateľná povrchová úprava.
- Môže sa používať za sucha aj za mokra.
- Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu.

Použitie:

Na manuálne čistenie a finálnu úpravu, ideálna náhrada pre produkty z ocelevej vlny. **Stredné/ stredne jemné:** univerzálne použiteľné na odstránenie jemnej hrdze, ľahkých znečistení, sfarbení; pre dodatočné brúsenie predbežne brúsených alebo kefovaných povrchov alebo pre odstránenie tuku a čistenie pred lakovaním.

Rozsah balenia:

Kotúč so 60 kusmi perforovaných ručných vložiek na odtrhnutie.

Technický opis

Porovnanie zrnitosti	280 - 360
Farba	fialová
Stupeň jemnosti	stredne jemné
Štruktúra rúna	280
Označenie 3M	MX
Prevedenie	A Very Fine
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka	100 mm
Dĺžka	200 mm
Atribút Názov produktu	100×200 mm
Druh produktu	Vložka z brúsneho rúna

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		

mokrý maximum	podmienene vhodný
suché	vhodný

Príslušenstvo

Vreteno	556030
Ručný držiak	556020