

**Jemná niť- Kalibračný krúžok pre nepodarkové rozmery 6g, M × stúpanie:
33X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	486210 33X1,5
GTIN	2050001039057
Trieda položky	48B

Popis**Prevedenie:**

Brúsený prvý závit (od 1 mm stúpania) odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závit.

Vyhotovenie podľa **DIN 2279 – 2299**.

Použitie:

Pre metrický ISO jemný závit, vpravo DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornenie:

Závitové kalibre pre jemný závit s inými stúpaniami, Whitworth, trapézové, oblé, UNC, UNF a NPT závit; ľavý závit sa dodáva na vyžiadanie.

Technický opis

Tolerančná trieda	6g
Stúpanie závitov	1,5 mm
Závit	M33

Kalibrácia	L12
Tolerančné pole	g
Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru
Norma	DIN 13
Druh závitu	MF
Kvalita	6
Druh produktu	Závitový kalibračný krúžok pre nepodarkový rozmer

Služby

Kalibrácia Závitový kalibračný krúžok Maximálny Ø 60	028600 60
Kalibrácia DAkksZávitový kalibračný krúžok Maximálny Ø 100	028640 100