



Sada digitálnych 3bodových dutinomerov, Rozsah merania: 6-12mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428841 6-12
GTIN	7630041117264
Trieda položky	45A

Popis

Prevedenie:

Digitálny 3-bodový vnútorný mikrometer na **veľmi presné meranie** otvorov aj vo veľkých hĺbkach. Jediný vnútorný mikrometer podľa Abbeho princípu (**vylúčenie chyby preklopenia ostí** prvého usporiadania). Samostrediaci a samovyrovňavací. Jednoduché, priame odčítanie z digitálneho displeja s vysokým kontrastom. Patentovaný **merací systém CAPA μ** . Meracie plochy z kalenej ocele (HV30–770).

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Digitálny dutinomer č. 428830, predĺženie č. 428802 a nastavovacie krúžky.

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženia č. 428802, dátový kábel, rádiový vysielateľ č. 498921, rádiový adaptér č. 498924.

Upozornenie:

Strediacie zariadenia pre veľké hĺbky merania na vyžiadanie.

Technický opis

Rozsah merania	6 - 12 mm
----------------	-----------

Počet nastavovacích krúžkov	2
Počet meracích hláv	3
Ø nastavovacieho krúžku	8 / 10 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia Súprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 6-12

020550 6-12

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032

081560 CR2032

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 7

484030 7

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 11

484030 11

Digitálny 3K-bodový dutinomer IMICRO Rozsah merania 8-10

428830 8-10

428830 6-8

Digitálny 3K-bodový dutinomer IMICRO Rozsah merania
6-8

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 9

484030 9

Digitálny 3K-bodový dutinomer IMICRO Rozsah merania
10-12

428830 10-12

Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO Typ 1/100

428802 1/100