



Sada digitálnych 3bodových dutinomerov, Rozsah merania: 11-20mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428841 11-20
GTIN	7630041117271
Trieda položky	45A

Popis

Prevedenie:

Digitálny 3-bodový vnútorný mikrometer na **veľmi presné meranie** otvorov aj vo veľkých hĺbkach. Jediný vnútorný mikrometer podľa Abbeho princípu (**vylúčenie chyby preklopenia ostí** prvého usporiadania). Samostrediaci a samovyrovňavací. Jednoduché, priame odčítanie z digitálneho displeja s vysokým kontrastom. Patentovaný **merací systém CAPA μ** . Meracie plochy s povrchovou úpravou (HV5–2300) z nitridu titánu (TIN).

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Digitálny dutinomer č. 428830, predĺženie č. 428802 a nastavovacie krúžky.

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženia č. 428802, dátový kábel, rádiový vysielateľ č. 498921, rádiový adaptér č. 498924.

Upozornenie:

Strediacie zariadenia pre veľké hĺbky merania na vyžiadanie.

Technický opis

Rozsah merania	11 - 20 mm
----------------	------------

Počet nastavovacích krúžkov	2
Počet meracích hláv	3
Ø nastavovacieho krúžku	11 / 15 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 10-20	020550 10-20
---	--------------

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 19	484030 19
Digitálny 3K-bodový dutinomer IMICRO Rozsah merania 17-20	428830 17-20
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 16	484030 16
Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO Typ 2/150	428802 2/150

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 12	484030 12
Digitálny 3K-bodový dutinomer IMICRO Rozsah merania 14-17	428830 14-17
Digitálny 3K-bodový dutinomer IMICRO Rozsah merania 11-14	428830 11-14
Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO Typ 2/500	428802 2/500