



## Sada digitálnych 3bodových dutinomerov, Rozsah merania: 20-40mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428841 20-40
GTIN	7630041117288
Trieda položky	45A

### Popis

#### Prevedenie:

Digitálny 3-bodový vnútorný mikrometer na **veľmi presné meranie** otvorov aj vo veľkých hĺbkach. Jediný vnútorný mikrometer podľa Abbeho princípu (**vylúčenie chyby preklopenia ostí** prvého usporiadania). Samostrediaci a samovyrovňavací. Jednoduché, priame odčítanie z digitálneho displeja s vysokým kontrastom. Patentovaný **merací systém CAPA  $\mu$** . Meracie plochy s povrchovou úpravou (HV5–2300) z nitridu titánu (TIN).

#### Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

#### Rozsah balenia:

Digitálny dutinomer č. 428830, predĺženie č. 428802 a nastavovacie krúžky.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženia č. 428802, dátový kábel, rádiový vysielateľ č. 498921, rádiový adaptér č. 498924.

#### Upozornenie:

Strediacie zariadenia pre veľké hĺbky merania na vyžiadanie.

### Technický opis

Rozsah merania	20 - 40 mm
----------------	------------

Ø nastavovacieho krúžku	25 / 35 mm
Počet meracích hláv	4
Počet nastavovacích krúžkov	2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

## Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 20-50	020550 20-50
---	--------------

## Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 33	484030 33
Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO Typ 3/500	428802 3/500
Digitálny 3K-bodový dutinomer IMICRO Rozsah merania 35-40	428830 35-40
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 37	484030 37
	428830 20-25

Digitálny 3K-bodový dutinomer IMICRO Rozsah merania  
20-25

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 22	484030 22
Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO Typ 3/150	428802 3/150
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 45	484030 45
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 27	484030 27