



## Sada digitálnych 3bodových dutinomerov, Rozsah merania: 40-100mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428841 40-100
GTIN	7630041117295
Trieda položky	45A

### Popis

#### Prevedenie:

Digitálny 3-bodový vnútorný mikrometer na **velmi presné meranie** otvorov aj vo veľkých hĺbkach. Jediný vnútorný mikrometer podľa Abbeho princípu (**vylúčenie chyby preklopenia ostí** prvého usporiadania). Samostrediaci a samovyrovňavací. Jednoduché, priame odčítanie z digitálneho displeja s vysokým kontrastom. Patentovaný **merací systém CAPA  $\mu$** . Meracie plochy s povrchovou úpravou (HV5–2300) z nitridu titánu (TIN).

#### Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

#### Rozsah balenia:

Digitálny dutinomer č. 428830, predĺženie č. 428802 a nastavovacie krúžky.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženia č. 428802, dátový kábel, rádiový vysielateľ č. 498921, rádiový adaptér č. 498924.

#### Upozornenie:

Strediacie zariadenia pre veľké hĺbky merania na vyžiadanie.

### Technický opis

Počet nastavovacích krúžkov	3
-----------------------------	---

Ø nastavovacieho krúžku	50/70/90 mm
Rozsah merania	40 - 100 mm
Počet meracích hláv	6
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

## Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 40-100	020550 40-100
--	---------------

## Príslušenstvo

Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO Typ 4/500	428802 4/500
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 65	484030 65
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 45	484030 45
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 55	484030 55
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 75	484030 75

Digitálny 3K-bodový dutinomer IMICRO Rozsah merania 90-100	428830 90-100
Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO Typ 4/150	428802 4/150
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 85	484030 85
Digitálny 3K-bodový dutinomer IMICRO Rozsah merania 40-50	428830 40-50
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 95	484030 95
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032