

**Garant****CC.T 060202, Typ: HB7035-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260050 HB7035-1
GTIN	4045197873668
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Uhlový Polomer	0,2 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Lamač triesok	SS
Typ	HB7035-1
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060202

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie