


Garant**CC.T 060204, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260052 HB7035-1
GTIN	4045197873682
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HB7035-1
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Lamač triesok	SS
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie