


Garant**CC.T 09T302, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260056 HB7035-1
GTIN	4045197873705
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,2 mm
Lamač triesok	SS
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Typ	HB7035-1
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T302

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie