


**Garant****CCMT 09T308, Typ: HB7035-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260060 HB7035-1
GTIN	4045197873743
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Lamač triesok	SS
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Typ	HB7035-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T308

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie