


Garant**CC.T 120404, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260064 HB7035-1
GTIN	4045197873767
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Lamač triesok	SS
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Typ	HB7035-1
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120404

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie