

**Garant****CC.T 120404, Typ: HB7035-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260158 HB7035-1
GTIN	4045197873774
Trieda položky	21G

## Technický opis

Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	HB7035-1
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	SM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120404

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie