

**Garant****CNMG 120404, Typ: HB7035-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250058 HB7035-1
GTIN	4045197873842
Trieda položky	21G

## Technický opis

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Typ	HB7035-1
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hlavné použitie	P
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač triesok	SS
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie