

Garant**CNMG 120408, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250060 HB7035-1
GTIN	4045197873866
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	SS
Typ	HB7035-1
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie