

Garant**CNMG 120408, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250322 HB7035-1
GTIN	4045197873880
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	1,5 - 8 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	HB7035-1
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	SG
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 260 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie