

3M Scotch-Brite™

**Brúsne rúno (archy), rolka s 60 ks Multiflex, 100×200 mm, Štruktúra rúna: 1000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	556150 1000
GTIN	3134375314954
Trieda položky	53M

**Popis****Prevedenie:**

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom osadeným v spojive z umelej živice. Ručné vložky z flexibilného a agresívneho brúsneho rúna.

**Výhoda:**

- Prispôsobí sa tvaru obrobku.
- Otvorená štruktúra zabraňuje upchávaniu a znižuje zahrievanie.
- Rovnomerná reprodukovateľná povrchová úprava.
- Môže sa používať za sucha aj za mokra.
- Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu.

**Použitie:**

Na manuálne čistenie a finálnu úpravu, ideálna náhrada pre produkty z ocelevej vlny. **Jemné/ veľmi jemné:** na čistenie citlivých povrchov, na opravu ľahkých škrabancov na kovoch. Vhodné aj na matovanie jemných/veľmi jemných línií na oceli a neželezných kovoch.

**Rozsah balenia:**

Kotúč so 60 kusmi perforovaných ručných vložiek na odtrhnutie.

**Technický opis**

Štruktúra rúna	1000
Porovnanie zrnitosti	600 - 1000
Stupeň jemnosti	velmi jemný
Farba	sivá
Označenie 3M	MX
Prevedenie	S Ultra Fine
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka	100 mm
Dĺžka	200 mm
Atribút Názov produktu	100×200 mm
Druh produktu	Vložka z brúsneho rúna

## Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		

mokrý maximum	podmienene vhodný
suché	vhodný

---

## Príslušenstvo

Vreteno	556030
Ručný držiak	556020