

Garant**DC.T 070202, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260449 HB7035-1
GTIN	4045197874108
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Lamač triesok	SM
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	HB7035-1
Uhlový Polomer	0,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070202

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie