

Garant**DC.T 11T302, Typ: HB7035-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260356 HB7035-1
GTIN	4045197874139
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Lamač triesok	SS
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Typ	HB7035-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T302

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie