

Garant**DC.T 11T308, Typ: HB7035-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260361 HB7035-1
GTIN	4045197874177
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Lamač triesok	SS
Typ	HB7035-1
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T308

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie