

**Podkladová fólia, sada 5dielna 150×500 mm, nehrdzavejúce, Hrúbka: 1mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	478760 1
GTIN	2050001057761
Trieda položky	48B

Popis**Prevedenie:**

Za studena valcovaný, pružinovo tvrdý škáromer z pásovej ocele s najvyššou presnosťou rovinnosti. Hrúbka fólie je nezmazateľne označená. Skladovaná v stabilnej zásobníčkovej dóze.

Nerezová ušľachtilá ocel' – odolná voči korózii a kyselinám, materiál č. 1.4310 (príp. 1.4301 hrúbky 0,02 a 0,05mm), valcovaná za studena, pružinovo tvrdá, lesklý povrch.

Použitie:

Nastavenie nástrojov; **Nastavenie** aparátov; **Kompenzácia** tolerancií; **Podloženie** na prípravkoch; **Zoradovanie** strojov; **Nastavenie** foriem; **Nastavenie** vôle ložiska; **Prispôsobenie** agregátov; **Prestavenie** strihacích nožov; **Zoradovanie** obrobkov atď.

Rozsah balenia:

1 balenie s 5 listami.

Technický opis

Hrúbka	1 mm
Materiál	ušľachtilá ocel odolná proti hrdzi a kyselinám
Najväčšia prípustná chyba	±13 µm
Šírka fólie	150 mm

Dĺžka fólie	500 mm
Atribút Názov produktu	nehrdzavejúce
Materiál	ušľachtaná oceľ, INOX
Počet fólií	5
Druh produktu	Podkladová fólia