


Garant**DNMG 110404, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250652 HB7035-1
GTIN	4045197874191
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač triesok	SS
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	HB7035-1
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110404

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie