


Garant**DNMG 150608, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250660 HB7035-1
GTIN	4045197874252
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	P
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	HB7035-1
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	SS
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie