

Garant**DNMG 150612, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250864 HB7035-1
GTIN	4045197874290
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	1,2 mm
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	SG
Typ	HB7035-1
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 260 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150612

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie