

Garant**KNUX 160410R, Typ: HB7035-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251036 HB7035-1
GTIN	4045197874344
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	1 mm
Typ	HB7035-1
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Tvarovač triesky	2,2 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Lamač triesok	SM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	KNUX 160410R
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

