

Garant**SC.T 120404, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260765 HB7035-1
GTIN	4045197874443
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	HB7035-1
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	SM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 120404
Počet výmien/rezných hrán	4

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie