


Garant**SNMG 120404, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251142 HB7035-1
GTIN	4045197874467
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač triesok	SS
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Typ	HB7035-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120404

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie