


Garant**SNMG 120408, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251224 HB7035-1
GTIN	4045197874498
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	SM
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 6 mm
Typ	HB7035-1
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie