

Garant**SNMG 150612, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251330 HB7035-1
GTIN	4045197874559
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	1,5 - 9 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	SG
Uhlový Polomer	1,2 mm
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Typ	HB7035-1
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 260 m/min
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 150612

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie