

Garant**SNMM 150616, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251390 HB7035-1
GTIN	4045197874627
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	2 - 12 mm
Typ	HB7035-1
Uhlový Polomer	1,6 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 260 m/min
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	SR
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMM 150616

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie