

Garant**TC.T 110204, Typ: HB7035-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260982 HB7035-1
GTIN	4045197874672
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	silne prerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	SM
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Typ	HB7035-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 110204
Počet výmien/rezných hrán	3

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie