

**Garant****TC.T 16T304, Typ: HB7035-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260986 HB7035-1
GTIN	4045197874702
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	SM
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	HB7035-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 16T304
Počet výmien/rezných hrán	3

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie