

Garant**TNMG 160408, Typ: HB7035-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251544 HB7035-1
GTIN	4045197874764
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	SM
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Typ	HB7035-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160408
Počet výmien/rezných hrán	6

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie