

Garant**VBMT 160408, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 261154 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874832 |
| Trieda položky | 21G |

Technický opis

| | |
|--|-------------------|
| Lamač triesok | SS |
| Hĺbka rezu a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Hlavné použitie | P |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 120 - 350 m/min |
| Podmienka rezu | silne prerušovaný |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm |
| Typ | HB7035-1 |
| Posuv f | 0,05 - 0,2 mm/ot, |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie |
| Rezný materiál | HM |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VBMT 160408 |

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 2 |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |