

**Garant****VC.T 110304, Typ: HB7035-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261454 HB7035-1
GTIN	4045197874870
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Typ	HB7035-1
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Hlavné použitie	P
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	SM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 110304

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie