

**Garant****VC.T 160404, Typ: HB7035-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261458 HB7035-1
GTIN	4045197874900
Trieda položky	21G

## Technický opis

Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	HB7035-1
Lamač triesok	SM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160404

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie