

**Garant****VNMG 160404, Typ: HB7035-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251732 HB7035-1
GTIN	4045197874931
Trieda položky	21G

## Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Typ	HB7035-1
Lamač triesok	SS
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Posuv $f$	0,08 - 0,4 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubení	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie