

**Garant****VNMG 160408, Typ: HB7035-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251804 HB7035-1
GTIN	4045197874962
Trieda položky	21G

## Technický opis

Podmienka rezu	silne prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Typ	HB7035-1
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	SM
Posuv $f$	0,1 - 0,5 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160408

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie